

Pattex Penészálló Szaniter szilikon

Prémium minőségű, extra gomba- és penészállósággal rendelkező tömítőanyag



Jellemzői:

- 4-szeres védelem a penész ellen
- Antibakteriális és penészálló
- Bel- és kültérben is alkalmazható
- Tökéletes tapadás alapozás nélkül is
- Semleges kémhatású

Alkalmazási terület:

Pattex Penészálló Szaniter szilikon egykomponensű, felhasználásra kész, szilikon bázisú, nedvesség hatására kötő, szigetelő- és tömítőanyag, gombok megtelepedését megakadályozó adalékkal. A legtöbb anyaghoz alkalmazható. Jellemző alkalmazási területek: hidegburkolattal ellátott felületek csatlakozási fugáinak és tágalási hézagainak, szaniterek, fürdőszoba kerámiák, mosdóláb, mosdókagyló, öntött vas-, akril kád hézagztömítésére fürdőszobában, ill. vizes helyiségekben, lépcsőburkolatok valamint lábazatok készítésénél. További alkalmazási lehetőségek: tágalási, ill. dilatációs hézagok tömítése, élvédő ragasztása, kádpáraván, kádszegély tömítése, stb. A penészesedéssel szembeni hosszantartó ellenállását a megemelt hatóanyag fokozatos kibocsátása révén éri el. Semleges kémhatású, ezáltal alkalmazható érzékeny felületeken és fémeken is.

A felület előkészítése:

A fugákat és a csatlakozási hézagokat meg kell tisztítani a portól és egyéb tapadást gátló anyagoktól (pl. olaj, zsiradék stb.). El kell távolítani a laza, puhán tapadó részeket és meg kell győződni, hogy az érintkezési felületek megfelelően szárazak. Az előzőleg a felületen maradt szilikon maradványokat el kell távolítani.

Felhordás:

Vágja le az adagolócsont tetejét a menetes rész felett. Tekerje rá az adagolócsőrt, vágja le annak hegyét a megfelelő szögben és helyezze a kartust a kinyomópisztolyba.



A felületek megfelelő előkészítése után egyenesen vastagságban hordja fel a szilikon tömítőanyagot a helyére. Szükség esetén használjon ragasztószalagot az esztétikus fuga kialakítása érdekében. A kinyomott massa – kb. 10 percig – mosószeres vízbe mártott spatulával vagy ujjal formázható. Ezt követően az esetlegesen felhasznált ragasztószalagot azonnal el kell távolítani. A még meg nem kötött tömítőanyag Pattex Lemosó és Higítóval vagy más oldószerrel eltávolítható. A megkötött anyag már csak mechanikus úton távolítható el.

A fugatömítés legfontosabb szabályai:

- 10 mm fugaszélességig a kinyomott tömítőanyag szélessége és vastagsága legyen egyforma, míg ennél szélesebb fuga esetén ez az arány 2:1 (szélesség : vastagság) legyen.
- Kerülni kell a háromoldalú feltapadást, mert az a tömítőanyag szakadásához vezethet. Ezért célszerű pl. rugalmas fugakitöltő zsinór behelyezése a résbe a tömítő szilikon alkalmazása előtt, különösen a sarkoknál.

Fontos tudnivalók:

A Pattex Penészálló Szaniter szilikon a kötéséhez szükséges nedvességet a levegőből nyeri. Mivel az alacsony páratartalom lassítja a száradást, ezért zárt térben való alkalmazáskor ügyeljen a megfelelő légáramlásra. Nem érintkezhet étellel, gyógyszerekkel és gyógyászati alapanyagokkal. A szemmel és bőrrel történő érintkezést kerülni kell!

Műszaki adatok:

Típus	Alkoxi-bázisú szilikon
Sűrűség	kb. 1,0 g/ml
Alkalmazási hőmérséklet	+ 5 °C és + 40 °C között
Bőrösödési idő (+ 23°C és 50%-os páratartalom mellett)	10-20 perc
Kiadósság	kb. 12 folyóméter
Maximális hézagméret	30 mm

A fenti adatok átlagos hőmérsékleti viszonyokra (+ 23 °C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

Felhasználható:

A gyártás napjától számított 12 hónapig száraz, hűvös helyen tárolva.

Kiszerezés:

300 ml műanyag kartusban

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 190-1268

